

Garant**Mordazas de tracción para abajo, Anchura de mordazas: 26mm****Datos de pedido**

Número de pedido	360084 26
GTIN	4045197482082
Clase de artículo	31O

Descripción**Aplicación:**

Posibilidad de medidas de referencia variables por medio de rieles de sujeción cruzados.

Idóneo para:

Riel de sujeción n.º 360080.

Nota:

¡Utilizable para rieles de sujeción a partir de revisión 3 (ver figura)! El puente en los rieles de sujeción múltiples no debe superar un ancho de 5 mm.

Descripción técnica

Par de giro	6 Nm
Par de giro	12 Nm
Par de giro	17,5 Nm
Par de giro	25 Nm
Fuerza de sujeción	5 kN
Fuerza de sujeción	10 kN
Fuerza de sujeción	15 kN
Fuerza de sujeción	20 kN

Anchura de mordazas	26 mm
Carrera máx.	3 mm
Tornillo de amarre SW	6 mm
Tornillo de articulación SW ₁	4 mm
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco