

**Espárrago DIN 6379, Rosca M × Longitud L: M18X80****Datos de pedido**

Número de pedido	375380 M18X80
GTIN	4020772084943
Clase de artículo	35A

**Descripción****Ejecución:**

Rosca laminada.

**Aplicación:**

Para la unión individual de tornillos para ranuras en T en combinación con tuercas correderas en ranura n.º 375315 – 375330, tuercas n.º 375385 – 378395 y arandelas n.º 375340 – 375360.

**Norma:****DIN 6379****Material:**

Acero bonificado

Clase de resistencia:

- M6 – M12 = 10.9
- M14 – M30 = 8.8

**Descripción técnica**

Longitud a	57 mm
Rosca	M18x80
Longitud b	50 mm
Tipo	6379
Tipo de producto	Tornillo