



## Transportador ángulos universal con lupa, Longitud del riel: 300mm



### Datos de pedido

Número de pedido	453500 300
GTIN	4045197294449
Clase de artículo	46R

### Descripción

#### Ejecución:

Graduación y numeración claramente dispuesta del disco de escala de  $4 \times 90^\circ$ . El nonio y el disco de escala se encuentran en un mismo plano; ello garantiza una **lectura sin errores, sin paralaje**. Disco de medida **cromado antideslumbrante**.

La regla graduada está biselada  $45^\circ$  y  $60^\circ$  por la cara frontal. Se puede cambiar y deslizar en toda su longitud. El disco de nonio y el riel desplazable pueden sujetarse por medio de un tornillo moleteado en sesgo. **Con ajuste preciso** gracias al tornillo moleteado y a **una lupa panorámica** con campo visual de todo el nonio.

#### Partes opcionales:

Soporte de apriete n.º 453520 (para la sujeción a instrumentos de trazado n.º 445152 – 445222), escuadra complementaria n.º 453600.

#### Pieza de repuesto:

Regla graduada n.º 453510, lupa de repuesto n.º 453820, tamaño 1.

### Descripción técnica

Longitud del riel	300 mm
Lectura	5 arcmin
Límite de error	$\pm 5$ arcmin
Capacidad de medición	360 grados
Norma	Norma de fábrica
Técnica de medición	analógico
Material	Acero fino, INOX

Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Calibración	F4
Tipo de producto	Transportador de ángulos

### Servicios

CalibraciónTransportador de ángulos universal Tipo UNI	025710 UNI
--	------------

### Accesorios

Guía de recambio, anchura de ranura 2,5 mm Longitud del riel 300 mm	453510 300
Escuadra complementaria	453600
Soporte para apriete del transportador de ángulos	453520
Lupa de repuesto para transportador de ángulos Tipo 1	453820 1