

**Escuadra lisa hexagonal, Longitud de los lados: 50X50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	455800 50X50
GTIN	4045197206077
Clase de artículo	42F

**Descripción****Ejecución:**

Ejecución de acero de precisión. Con cantos elevados rectificadas y caras planas perfectamente rectificadas.

Tolerancias angulares basadas en DIN 875/1.

**Aplicación:**

Para trazado y comprobación precisos de 60° o 120°.

**Descripción técnica**

Longitud por cada brazo	50 mm
Sección transversal de los lados	15 × 4 mm
Norma	Norma de fábrica
Perpendicularidad	basado en DIN 875/1.
Material	Acero fino, INOX
Embalaje	Estuche
Calibración	F5
Tipo de producto	Escuadra hexagonal

## Servicios

Calibración Escuadra de centrar, de punta y de inglete  
Longitud máxima de apoyo 300

025850 300