



Cabeza micrométrica, Capacidad de medición (recorrido de medición): 0-25mm



Datos de pedido

Número de pedido	426250 0-25
GTIN	4045197204097
Clase de artículo	42B

Descripción

Ejecución:

Husillo completamente templado y tambor de micrómetro con cromado antideslumbrante.

Husillo giratorio, con superficie de contacto de metal duro y carraca.

Aplicación:

Para el montaje en máquinas, aparatos, dispositivos, sistemas de medida, etc. Como tope de mesa de medida ajustable.

Descripción técnica

Longitud de vástago de asiento	17 mm
Capacidad de medición (recorrido de medición)	0 - 25 mm
Longitud total	113 mm
Ø de varilla	6,5 mm
Ø de vástago de asiento	12 mm
Ø de tambor de medición	18 mm
Lectura	0,01 mm
Límite de error	0,002 mm
Norma	Norma de fábrica
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico

Calibración	B3
Tipo de producto	Cabeza micrométrica

Servicios

Calibración Cabeza micrométrica Capacidad de medición máxima 25 mm	022280 25
Calibración DAkkS Cabeza micrométrica Capacidad de medición máxima 50 mm	022290 50