

**Escuadra de centrar, Longitud de los lados: 130mm****Datos de pedido**

Número de pedido	455000 130
GTIN	4045197205988
Clase de artículo	42F

Descripción**Ejecución:**

Modelo de acero de precisión con graduación milimétrica en el riel. Superficies de trabajo rectificadas de precisión, caras planas perfectamente mecanizadas.

Aplicación:

Para el trazado del punto medio de discos y ejes circulares. La medición se realiza en forma cruzada 2 – 3 veces.

Descripción técnica

Graduación de riel	150 mm
para Ø máximo de eje	190 mm
Límite de error	0,3 arcmin
Sección transversal de la guía	15 × 4,0 mm
Longitud de los lados	130 mm
Norma	Norma de fábrica
Material	Acero fino, INOX
Calibración	F5

Tipo de producto

Escuadra de centrar

ServiciosCalibración Escuadra de centrar, de punta y de inglete
Longitud máxima de apoyo 300

025850 300