

Mahr**Micrómetro para exteriores con cuadrante indicador, Capacidad de medición: 150-200mm****Datos de pedido**

Número de pedido	424800 150-200
GTIN	2050001036674
Clase de artículo	43A

Descripción**Ejecución:**

Husillo de medición de acero inoxidable, templado y rectificado. Superficies de medición refrentadas de metal duro. Elementos de mando y piezas de lectura con cromado mate. Con protector de mano aislante. Presión de medición constante. Explorador invertido móvil, retráctil. Especialmente adecuado para piezas en serie precisas.

Precisión:

Cuadrante indicador DIN 863, micrómetro 2 µm.

Suministro:

Incluido comparador Millimes n.º 434674 tam. 50/1.

Descripción técnica

Lectura del micrómetro	0,01 mm
Ø de tambor de medición	18 mm
Ø de varilla	7,5 mm
Campo de medición del comparador	±0,05 mm
Capacidad de medición	150 - 200 mm

Lectura del comparador	0,001 mm
Norma	DIN 863
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	B14
Tipo de producto	Micrómetro con cuadrante indicador

Servicios

Calibración Micrómetro para exteriores con cuadrante indicador Capacidad de medición máxima 200 mm	022400 200
Calibración DAkkS Micrómetro para exteriores con cuadrante indicador Capacidad de medición máxima 200 mm	022410 200

Accesorios

Cuadrante indicador \pm intervalo de medición / lectura 50/1 μm	434674 50/1
--	-------------