

Mitutoyo**Micrómetro de interiores de pico, Capacidad de medición: 50-75mm****Datos de pedido**

Número de pedido	426805 50-75
GTIN	4946368019895
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

Varilla completamente templada, rectificada y lapeada. Picos de medición escalonados y redondeados, refrentados de metal duro. Presión de medición constante por medio de trinquete sensitivo. Tambor de micrómetro con trazos de escala y números en negro grabados con precisión. Micrómetro cromado. Con tornillo de ajuste y tornillo de sujeción.

Partes opcionales:

Anillos de comprobación n.º 484030.

Descripción técnica

Ø de tambor de medición	18 mm
Capacidad de medición	50 - 75 mm
Lectura	0,01 mm
Límite de error	7 µm
Norma	Norma de fábrica
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	B4
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de pico

Servicios

Calibración Micrómetro de interiores de pico Capacidad de medición máxima 75 mm

022360 75

Accesorios

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 75 mm

484030 75

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 70 mm

484030 70

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 50 mm

484030 50

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 65 mm

484030 65

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 55 mm

484030 55

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 60 mm

484030 60