



Micrómetro de exteriores con superficies de medición en forma de plato, Capacidad de medición: 25-50mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 423000 25-50 |
| GTIN | 4045197204011 |
| Clase de artículo | 42B |

Descripción

Ejecución:

Con discos de medición templados de gran superficie. Arco forjado y lacado.
Versión con husillo giratorio.

Aplicación:

Para la medición de pasos entre dientes de ruedas dentadas rectas y helicoidales a partir del módulo 0,8.

Suministro:

A partir de tam. 25 – 50 incluida 1 barra de ajuste.

Descripción técnica

| | |
|--|------------|
| Paralelismo de las superficies de medición | 5 µm |
| Ø de varilla | 8 mm |
| Paso de husillo | 0,5 mm |
| Capacidad de medición | 25 - 50 mm |
| Ø de disco de medición | 20 mm |
| Graduación tambor de medición | 1/50 mm |
| Lectura | 0,01 mm |
| Calibración | B2 |

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Norma | DIN 863 |
| Técnica de medición | analógico |
| Embalaje | caja estable |
| Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |

Servicios

| | |
|--|------------|
| Calibración Micrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm | 022040 100 |
| Calibración DAkkS Micrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm | 022050 100 |

Accesorios

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Barra de ajuste Longitud total 25 mm | 421100 25 |
|--------------------------------------|-----------|