

 Mahr**Micrómetro de interiores, Capacidad de medición: 30-40mm****Datos de pedido**

Número de pedido	427800 30-40
GTIN	2050001038067
Clase de artículo	43A

Descripción**Ejecución:**

Construcción de tubo ligera, resistente al pandeo. Varilla patrón completamente templada y rectificada. **Superficies de medición templadas y lapeadas esféricamente.** Elementos de mando y piezas de lectura de cromado mate. A partir de una capacidad de medición 100 – 125 mm con aislamiento térmico y dispositivo de sujeción.

Suministro:

Micrómetro en casquillo.

Descripción técnica

Ø de tambor de medición	12,5 mm
Ø de varilla	7 mm
Capacidad de medición	30 - 40 mm
Lectura	0,01 mm
Límite de error	4 µm
Norma	DIN 863
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Calibración	B10

Tipo de producto

Micrómetro de interiores
de dos contactos**Servicios**Calibración Micrómetro de interiores Capacidad de
medición máxima 100 mm

022440 100

Calibración DAkkS Micrómetro de interiores Capacidad de
medición máxima 200 mm

022450 200