

HOLEX**Cabeza micrométrica, Capacidad de medición (recorrido de medición): 0-25/
Fmm****Datos de pedido**

Número de pedido	426250 0-25/F
GTIN	4045197204103
Clase de artículo	42B

Descripción**Ejecución:**

Husillo completamente templado y tambor de micrómetro con cromado antideslumbrante.

Husillo fijo (no giratorio), con superficie de contacto de metal duro y carraca. Para comprobación de material con superficie sensibles.

Aplicación:

Para el montaje en máquinas, aparatos, dispositivos, sistemas de medida, etc. Como tope de mesa de medida ajustable.

Descripción técnica

Ø de tambor de medición	18 mm
Longitud de vástago de asiento	10 mm
Ø de varilla	8 mm
Longitud total	113 mm
Ø de vástago de asiento	12 mm
Lectura	0,002 mm
Límite de error	0,003 mm
Norma	Norma de fábrica
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico

Calibración	B3
Tipo de producto	Cabeza micrométrica

Servicios

Calibración Cabeza micrométrica Capacidad de medición máxima 25 mm	022280 25
Calibración DAkkS Cabeza micrométrica Capacidad de medición máxima 50 mm	022290 50