

**Escuadra de centrar, Longitud de los lados: 150mm****Datos de pedido**

Número de pedido	455000 150
GTIN	4045197205995
Clase de artículo	42F

**Descripción****Ejecución:**

Modelo de acero de precisión con graduación milimétrica en el riel. Superficies de trabajo rectificadas de precisión, caras planas perfectamente mecanizadas.

**Aplicación:**

Para el trazado del punto medio de discos y ejes circulares. La medición se realiza en forma cruzada 2 – 3 veces.

**Descripción técnica**

Límite de error	0,3 arcmin
para Ø máximo de eje	220 mm
Graduación de riel	200 mm
Sección transversal de la guía	15 × 4,0 mm
Longitud de los lados	150 mm
Norma	Norma de fábrica
Material	Acero fino, INOX
Calibración	F5

Tipo de producto

Escuadra de centrar

**Servicios**Calibración Escuadra de centrar, de punta y de inglete  
Longitud máxima de apoyo 300

025850 300