

Mahr**Micrómetro con pie y comparador, Capacidad de medición: 0-50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	424805 0-50
GTIN	4059192004774
Clase de artículo	43A

Descripción**Ejecución:**

Arco de acero resistente, se puede inclinar hasta 45° contra pie estable. Tope graduable en altura. Husillo de medición de acero inoxidable, templado y rectificado. Superficies de medición refrentadas de metal duro. Elementos de mando y piezas de lectura con cromado mate. Con protector de mano aislante. Presión de medición constante. Explorador invertido móvil; levantamiento por medio de la palanca de retracción. Especialmente adecuado para piezas en serie precisas y ensayos acelerados.

Precisión:

Cuadrante indicador DIN 863, micrómetro 2 µm.

Suministro:

Incluido comparador Millimes n.º 434674 tam. 50/1.

Descripción técnica

Lectura del micrómetro	0,005 mm
Capacidad de medición	0 - 50 mm
Ø de tambor de medición	25 mm
Ø de varilla	7,5 mm
Campo de medición del comparador	± 0,05 mm

Lectura del comparador	0,001 mm
Norma	DIN 863
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Calibración	B14
Tipo de producto	Micrómetro con cuadrante indicador

Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro para exteriores con cuadrante indicador Capacidad de medición máxima 100 mm	022410 100
CalibraciónMicrómetro para exteriores con cuadrante indicador Capacidad de medición máxima 100 mm	022400 100

Accesorios

Cuadrante indicador \pm intervalo de medición / lectura 50/1 μm	434674 50/1
--	-------------