

**Mahr****Micrómetro para exteriores con cuadrante indicador, Capacidad de medición: 0-25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	422500 0-25
GTIN	4059192004248
Clase de artículo	43A

**Descripción****Ejecución:**

Varilla patrón completamente templada y rectificada.

Con **superficies de medición de metal duro** lapeadas de precisión.

Husillo y yunque de acero inoxidable.

El arco y la guía de husillo no están ensamblados, sino que forman una sola pieza.

Botón para levantar el yunque de medición para mediciones repetidas.

Con tornillo de ajuste con posibilidad de ponerse a cero.

Marcas de tolerancias para mediciones Pasa / No pasa.

Con protector de mano aislante. Palanca para apriete de husillo.

**Leyenda:**

La desviación se lee en 1/1000 mm.

Pulsador para retraer el yunque de medición.

**Precisión:**

**Micrómetro con comparador 1  $\mu$ m – micrómetro 2  $\mu$ m.**

**Descripción técnica**

Campo de medición del comparador	$\pm 0,065$ mm
Capacidad de medición	0 - 25 mm

Prof. de escotadura del arco de medición	16 mm
Lectura del comparador	0,001 mm
Lectura del micrómetro	0,01 mm
Norma	DIN 863
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	B9
Tipo de producto	Micrómetro con cuadrante indicador

## Servicios

CalibraciónMicrómetro con cuadrante indicador Capacidad de medición máxima 25 mm	022100 25
---	-----------