

**Escuadra lisa hexagonal, Longitud de los lados: 100X100mm****Datos de pedido**

Número de pedido	455800 100X100
GTIN	4045197206091
Clase de artículo	42F

Descripción**Ejecución:**

Ejecución de acero de precisión. Con cantos elevados rectificadas y caras planas perfectamente rectificadas.

Tolerancias angulares basadas en DIN 875/1.

Aplicación:

Para trazado y comprobación precisos de 60° o 120°.

Descripción técnica

Longitud por cada brazo	100 mm
Sección transversal de los lados	20 × 5 mm
Norma	Norma de fábrica
Perpendicularidad	basado en DIN 875/1.
Material	Acero fino, INOX
Embalaje	Estuche
Calibración	F5
Tipo de producto	Escuadra hexagonal

Servicios

Calibración Escuadra de centrar, de punta y de inglete
Longitud máxima de apoyo 300

025850 300