



## Micrómetro de exteriores con superficies de medición en forma de plato, Capacidad de medición: 50-75mm



### Datos de pedido

Número de pedido	423000 50-75
GTIN	4045197204028
Clase de artículo	42B

### Descripción

**Ejecución:**

Con discos de medición templados de gran superficie. Arco forjado y lacado.  
Versión con husillo giratorio.

**Aplicación:**

Para la medición de pasos entre dientes de ruedas dentadas rectas y helicoidales a partir del módulo 0,8.

**Suministro:**

A partir de tam. 25 – 50 incluida 1 barra de ajuste.

### Descripción técnica

Paralelismo de las superficies de medición	5 µm
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Capacidad de medición	50 - 75 mm
Ø de varilla	8 mm
Paso de husillo	0,5 mm
Ø de disco de medición	20 mm
Lectura	0,01 mm
Calibración	B2

Norma	DIN 863
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

### Servicios

Calibración Micrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022040 100
Calibración DAkkS Micrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022050 100

### Accesorios

Barra de ajuste Longitud total 50 mm	421100 50
--------------------------------------	-----------