

**Mitutoyo****Micrómetro digital incorporado con salida de datos, Capacidad de medición (recorrido de medición): 0-25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	426510 0-25
GTIN	4946368695976
Clase de artículo	44A

**Descripción****Ejecución:**

**Lectura directa por indicador digital claramente perceptible. Medición segura sin fallos, sin nonio.** Husillo de medición templado y rectificado; bloqueo por tornillo de apriete, carraca sensitiva.

**Función:**

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

**Aplicación:**

Para el montaje en máquinas, aparatos, dispositivos, sistemas de medida, etc. Como tope de micrómetro ajustable.

**Suministro:**

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

**Partes opcionales:**

Cable de datos n.º 497445.

**Descripción técnica**

Ø de tambor de medición	18 mm
Longitud de vástago de asiento	16 mm
Ø de varilla	6,35 mm
Capacidad de medición (recorrido de medición)	0 - 25 mm
Clase de protección IP	IP 65

Longitud total	170 mm
Ø de vástago de asiento	12 mm
Lectura	0,001 mm
Límite de error	0,002 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 357
Suministro de energía	con pilas
Norma	Norma de fábrica
Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	Puerto USB
Técnica de medición	digital
Calibración	B3
Tipo de producto	Cabeza micrométrica

## Servicios

Calibración Cabeza micrométrica Capacidad de medición máxima 25 mm	022280 25
Calibración DAkkS Cabeza micrométrica Capacidad de medición máxima 50 mm	022290 50

## Accesorios

Cable de conexión con tecla de datos Tipo D2	497445 D2
Receptor / interfaz de teclado USB Tipo	498965
Emisores Tipo S16E	498966 S16E
Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975
Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357	081560 357
Cable de conexión con tecla de datos Tipo D1	497445 D1
Cable de conexión con tecla de datos Tipo USB2	497445 USB2