

**Escuadra de centrar, Longitud de los lados: 180mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 455000 180    |
| GTIN              | 4045197685988 |
| Clase de artículo | 42F           |

**Descripción****Ejecución:**

Modelo de acero de precisión con graduación milimétrica en el riel. Superficies de trabajo rectificadas de precisión, caras planas perfectamente mecanizadas.

**Aplicación:**

Para el trazado del punto medio de discos y ejes circulares. La medición se realiza en forma cruzada 2 – 3 veces.

**Descripción técnica**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| para $\varnothing$ máximo de eje | 270 mm           |
| Graduación de riel               | 300 mm           |
| Sección transversal de la guía   | 20×4,0 mm        |
| Límite de error                  | 0,3 arcmin       |
| Longitud de los lados            | 180 mm           |
| Norma                            | Norma de fábrica |
| Material                         | Acero fino, INOX |
| Calibración                      | F5               |

Tipo de producto

Escuadra de centrar

**Servicios**Calibración Escuadra de centrar, de punta y de inglete  
Longitud máxima de apoyo 300

025850 300