

Mitutoyo

Micrómetro de profundidad digital con salida de datos, Capacidad de medición: 0-150mm



Datos de pedido

Número de pedido	425400 0-150
GTIN	4946368695846
Clase de artículo	44A

Descripción

Ejecución:

Indicador digital de valores de medición claro (7,5 mm de altura), para una lectura rápida y sin errores. Lectura adicional mediante nonio.

Para alcanzar las distintas profundidades de medición se intercambian las agujas de medición, que están escalonadas en incrementos de 25 mm. Husillo de medición completamente templado y rectificado. Puente de acero templado para herramientas con superficie de medición lapeada, micrómetro cromado mate. Tambor de micrómetro con trazos de escala y números en negro grabados con precisión. Presión de medición constante por medio de carraca sensitiva.

Leyenda:

Botón de valor de espera:

pulsando el botón se puede mantener el resultado de medición. (p. ej. en posiciones de medición desfavorables).

Punto cero / medida absoluta

permite la puesta a cero en cualquier posición: Tras pulsar el botón de nuevo vuelve a aparecer la medida absoluta.

Tecla de preajuste:

para ajustar a "cero". Este ajuste se mantiene guardado incluso tras la desconexión del indicador.

Suministro:

Incluidas agujas de medición y 1 batería n.º 081560 tam. 357.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497445.

Descripción técnica

Número de agujas de medición	6
Longitud de puente	100 mm
Capacidad de medición	0 - 150 mm
Ø aguja de medición	4 mm
Lectura	0,001 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 357
Cantidad de pilas contenidas	1
Suministro de energía	con pilas
Norma	Norma de fábrica
Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	Puerto USB
Técnica de medición	digital
Embalaje	caja estable
Calibración	S15
Tipo de producto	Calibre de profundidad

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/425400-0-150>