

Mahr**Micrómetro para exteriores con cuadrante indicador, Capacidad de medición: 25-50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	422500 25-50
GTIN	4059192004255
Clase de artículo	43A

Descripción**Ejecución:**

Varilla patrón completamente templada y rectificada.

Con **superficies de medición de metal duro** lapeadas de precisión.

Husillo y yunque de acero inoxidable.

El arco y la guía de husillo no están ensamblados, sino que forman una sola pieza.

Botón para levantar el yunque de medición para mediciones repetidas.

Con tornillo de ajuste con posibilidad de ponerse a cero.

Marcas de tolerancias para mediciones Pasa / No pasa.

Con protector de mano aislante. Palanca para apriete de husillo.

Leyenda:

La desviación se lee en 1/1000 mm.

Pulsador para retraer el yunque de medición.

Precisión:

Micrómetro con comparador 1 μm – micrómetro 2 μm .

Descripción técnica

Campo de medición del comparador	$\pm 0,065$ mm
Lectura del micrómetro	0,01 mm

Capacidad de medición	25 - 50 mm
Lectura del comparador	0,001 mm
Prof. de escotadura del arco de medición	30 mm
Norma	DIN 863
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	B9
Tipo de producto	Micrómetro con cuadrante indicador

Servicios

CalibraciónMicrómetro con cuadrante indicador Capacidad de medición máxima 200 mm	022100 200
--	------------