

Mitutoyo**Micrómetro de interiores de pico, digital con salida de datos, Capacidad de medición: 25-50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	426850 25-50
GTIN	4946368511306
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

Lectura directa por indicador digital. Varilla completamente templada, rectificada y lapeada. Picos de medición refrentados de metal duro, rectificadas y lapeadas de precisión. Presión de medición constante por medio de trinquete sensitivo. Con tornillo de sujeción.

Leyenda:

Preajuste para cualquier valor inicial.

Puesta a cero en todas las posiciones sin borrar la medida absoluta.

Con el botón de valor de espera se puede mantener el resultado de medición (por ejemplo, en posiciones de medición desfavorables).

Precisión:

Hasta 30 mm: 5 µm / desde 30 mm: 6 µm.

Suministro:

1 batería n.º 081560 tam. 357.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497445, anillos de comprobación n.º 484030.

Descripción técnica

Capacidad de medición	25 - 50 mm
Lectura	0,001 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 357

Cantidad de pilas contenidas	1
Suministro de energía	con pilas
Norma	Norma de fábrica
Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	Puerto USB
Técnica de medición	digital
Embalaje	caja estable
Calibración	B4
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de pico

Servicios

Calibración Micrómetro de interiores de pico Capacidad de medición máxima 50 mm	022360 50
---	-----------

Accesorios

Cable de conexión con tecla de datos Tipo USB2	497445 USB2
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 40 mm	484030 40
Receptor / interfaz de teclado USB Tipo	498965
Cable de conexión con tecla de datos Tipo D1	497445 D1
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 50 mm	484030 50
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 30 mm	484030 30
Emisores Tipo S16E	498966 S16E
Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975
Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357	081560 357
Cable de conexión con tecla de datos Tipo D2	497445 D2