

## Mitutoyo

### Micrómetro digital incorporado con salida de datos, Capacidad de medición (recorrido de medición): 0-50mm



#### Datos de pedido

Número de pedido	426510 0-50
GTIN	4946368610276
Clase de artículo	44A

#### Descripción

**Ejecución:**

**Lectura directa por indicador digital claramente perceptible. Medición segura sin fallos, sin nonio.** Husillo de medición templado y rectificado; bloqueo por tornillo de apriete, carraca sensitiva.

**Aplicación:**

Para el montaje en máquinas, aparatos, dispositivos, sistemas de medida, etc. Como tope de micrómetro ajustable.

**Suministro:**

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

**Partes opcionales:**

Cable de datos n.º 497100.

#### Descripción técnica

Longitud de vástago de asiento	14 mm
Ø de varilla	11 mm
Longitud total	172 mm
Capacidad de medición (recorrido de medición)	0 - 50 mm
Ø de vástago de asiento	18 mm
Ø de tambor de medición	49 mm
Lectura	0,001 mm

Límite de error	0,003 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 357
Cantidad de pilas contenidas	1
Suministro de energía	con pilas
Norma	Norma de fábrica
Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	Puerto USB
Técnica de medición	digital
Calibración	B3
Tipo de producto	Cabeza micrométrica

## Servicios

Calibración Cabeza micrométrica Capacidad de medición máxima 100 mm	022280 100
Calibración DAkkS Cabeza micrométrica Capacidad de medición máxima 50 mm	022290 50

## Accesorios

Cable de conexión Tipo D1	497080 D1
Emisores Tipo S1	498966 S1
Cable de conexión con tecla de datos Tipo D1	497100 D1
Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975
Cable de conexión con tecla de datos Tipo D2	497100 D2
Cable de conexión con tecla de datos Tipo USB2	497100 USB2
Cable de conexión Tipo D2	497080 D2
Receptor / interfaz de teclado USB Tipo	498965
Cable de conexión Tipo USB2	497080 USB2