



## Micrómetro de exteriores con superficies de medición en forma de plato, Capacidad de medición: 100-125mm



### Datos de pedido

Número de pedido	423000 100-125
GTIN	4045197204042
Clase de artículo	42B

### Descripción

**Ejecución:**

Con discos de medición templados de gran superficie. Arco forjado y lacado.  
Versión con husillo giratorio.

**Aplicación:**

Para la medición de pasos entre dientes de ruedas dentadas rectas y helicoidales a partir del módulo 0,8.

**Suministro:**

A partir de tam. 25 – 50 incluida 1 barra de ajuste.

### Descripción técnica

Ø de disco de medición	30 mm
Paralelismo de las superficies de medición	6 µm
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Paso de husillo	0,5 mm
Capacidad de medición	100 - 125 mm
Ø de varilla	8 mm
Lectura	0,01 mm
Calibración	B2

Norma	DIN 863
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

### Servicios

Calibración Micrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 200 mm	022040 200
Calibración DAkkS Micrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 200 mm	022050 200

### Accesorios

Barra de ajuste Longitud total 100 mm	421100 100
---------------------------------------	------------