

**Mitutoyo****Cabeza micrométrica, Capacidad de medición (recorrido de medición):  
0-6,5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	426200 0-6,5
GTIN	4946368020815
Clase de artículo	44A

**Descripción****Ejecución:**

Husillo completamente templado y tambor de micrómetro con cromado antideslumbrante.

**Husillo giratorio**, sin superficie de contacto de metal duro ni carraca, **modelo extracorto**, **contacto abombado**.

**Aplicación:**

Para el montaje en máquinas, aparatos, dispositivos, sistemas de medida, etc. Como tope de mesa de medida ajustable.

**Nota:**

Tamaños especiales a petición.

**Descripción técnica**

Radio plato de apoyo	3 mm
Ø de tambor de medición	9 mm
Capacidad de medición (recorrido de medición)	0 - 6,5 mm
Ø de varilla	3,5 mm
Longitud de vástago de asiento	6 mm
Ø de vástago de asiento	6 mm
Longitud total	37 mm
Lectura	0,01 mm
Límite de error	0,002 mm

Norma	Norma de fábrica
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Calibración	B3
Tipo de producto	Cabeza micrométrica

## Servicios

Calibración Cabeza micrométrica Capacidad de medición máxima 25 mm	022280 25
Calibración DAkkSCabeza micrométrica Capacidad de medición máxima 50 mm	022290 50