

**Garant****Riel de sujeción múltiple 120, Longitud del riel: 600mm****Datos de pedido**

Número de pedido	360110 600
GTIN	4045197555397
Clase de artículo	310

**Descripción****Ejecución:**

- **Todas las superficies de trabajo rectificadas con precisión, precisión de emparejamiento 0,03 mm.**
- **La guía base y las bocas están templadas en la capa marginal.**
- **Forma constructiva compacta modular, fuerza de apriete alta de hasta 40 kN, par de apriete máximo 50 Nm.**
- **Disposición de perforaciones de fijación para sistema de sujeción de punto cero GARANT ZeroClamp (calibre de puntas 200 mm) de serie, posibilidad con plancha/placa de intervalos o bridas de sujeción.**
- **La regla de la superficie de la guía base permite el posicionamiento rápidamente reproducible de las piezas de sujeción superpuestas en el dentado del riel de sujeción.**
- **Posibilidad de calibres de puntas variables con conectores en cruz.**
- **Posibilidad de sujeción convencional y de agarre.**
- **Posibilidad de alargamiento individual de la gama de sujeción.**
- **Sujeción sencilla mediante llave dinamométrica.**

**Aplicación:**

- **Mecanizado por 5 lados en centros de mecanizado múltiple.**
- **Como solución económica utilizable con el sistema de sujeción de punto cero GARANT ZeroClamp, en sistemas de paletización y automatización o directamente en la mesa de la máquina o en torres de sujeción.**

**Partes opcionales:**

En cuanto a variantes de mordazas de fijación, regleta magnética, tope de la pieza, ver n.º360112 a 360129. Llave dinamométrica, n.º656050 tam.60, pernos de sujeción n.º360025 tam.18M16, brida de sujeción n.º 360127.

## Descripción técnica

Altura H	60 mm
Longitud del riel	600 mm
Longitud L	600 mm
Anchura B	120 mm
Tipo de producto	Riel de sujeción

## Accesorios

Boca suplementaria revestida de MD Anchura de mordazas 120 mm	360124 120
Inserto Grip Tipo GLATT-HM	360118 GLATT-HM
Juego de bridas de sujeción 6 piezas	360127
Boca superpuesta de aluminio Anchura de mordazas 120 mm	360122 120
Mordaza de sujeción paralela Anchura de mordazas 120 mm	360115 120
Mordazas de tracción para abajo Anchura de mordazas 120 mm	360114 120
Boca de base Tipo P	360119 P
Llave dinamométrica con carraca reversible Par máximo 60 Nm	656050 60
Boca de base Tipo F	360119 F
Inserto Grip Tipo GRIPP-3,8	360118 GRIPP-3,8
Boca superpuesta Material STAHL	360162 STAHL
Boca fija Anchura de mordazas 120 mm	360116 120
Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 18M16	360025 18M16