



## Horquilla de control con comparador, Capacidad de medición: 50-100mm



### Datos de pedido

Número de pedido	424900 50-100
GTIN	4059192017613
Clase de artículo	43A

### Descripción

#### Ejecución:

Arco resistente de acero forjado con aislamiento térmico. Yunque y explorador invertido de acero inoxidable templado. Yunque apoyado sobre muelles que se puede retraer por medio de una palanca para incorporar la pieza de trabajo. Explorador invertido ajustable en todo el campo de medición por medio de una cremallera y un tornillo sin fin moleteado. Ajuste por medio de bloque calibrador. Tope de centrado regulable para ajuste en el centro de la pieza de trabajo.

**Presión de medición constante** gracias a los resortes de presión de medición montados.

Aplicable a todos los indicadores (no incluido en el precio) con vástago de sujeción de 8 mm. Se prefieren los cuadrantes indicadores n.º 434674 tam. 25/0,5 y tam. 50/1. **Las desviaciones de tolerancia de la pieza de trabajos se pueden leer en el indicador numérico.**

Con superficies de medición refrentadas de metal duro. Para la medición de espesores y longitudes en piezas cilíndricas, como árboles, pernos y vástagos.

#### Suministro:

**Sin** micrómetro con cuadrante indicador, **incluye** caja de madera.

#### Partes opcionales:

Barras de ajuste, cuadrante indicador n.º 434674. Pie de fundición, soporte para cuadrante indicador para transferencia lineal del movimiento de medición, insertos de medición.

### Descripción técnica

Paralelismo ortogonal de las superficies medición	2 µm
---	------

Ø superficie de medición	10 mm
Planeidad de las superficies	0,2 µm
Recorrido palpador de medición	2,5 mm
Fuerza de medición	7,5 N
Capacidad de medición	50 - 100 mm
Norma	Norma de fábrica
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	L9
Tipo de producto	Horquilla de control con comparador

## Servicios

CalibraciónHorquilla de control regulable Tipo RL	028730 RL
---	-----------