



Micrómetro para exteriores con cuadrante indicador, Capacidad de medición: 25-50mm



Datos de pedido

Número de pedido	422501 25-50
GTIN	2050001838803
Clase de artículo	46P

Descripción

Ejecución:

Varilla patrón completamente templada y rectificada.

Con **superficies de medición de metal duro** lapeadas de precisión.

Husillo y yunque de acero inoxidable.

El arco y la guía de husillo no están ensamblados, sino que forman una sola pieza.

Botón para levantar el yunque de medición para mediciones repetidas.

Con tornillo de ajuste con posibilidad de ponerse a cero.

Marcas de tolerancias para mediciones Pasa / No pasa.

Con protector de mano aislante. Palanca para apriete de husillo.

Leyenda:

La desviación se lee en 1/1000 mm.

Pulsador para retraer el yunque de medición.

Precisión:

Micrómetro con comparador 1 μ m – micrómetro 2 μ m.

Suministro:

Incluida llave de ajuste.

Nota:

Superficies de medición de CBN a petición.

Calibración: B9

Campo de medición del comparador: $\pm 0,07$ mm

Lectura del micrómetro: 0,01 mm

Lectura del comparador: 0,001 mm

Prof. de escotadura del arco de medición: 25 mm

Descripción técnica

Capacidad de medición	25 - 50 mm
Prof. de escotadura del arco de medición	25 mm
Campo de medición del comparador	$\pm 0,07$ mm
Lectura del micrómetro	0,01 mm
Lectura del comparador	0,001 mm
Norma	DIN 863
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	B9
Tipo de producto	Micrómetro con cuadrante indicador

Servicios

Calibración Micrómetro con cuadrante indicador Capacidad de medición máxima 200 mm	012240 200
Marcación Rotulación por láser Tipo	018940
Calibración Micrómetro con cuadrante indicador Capacidad de medición máxima 200 mm	022100 200