



Micrómetro de interiores de pico, Capacidad de medición: 5-30mm



Datos de pedido

Número de pedido	426800 5-30
GTIN	4045197204127
Clase de artículo	42B

Descripción

Ejecución:

Varilla completamente templada, rectificada y lapeada. Picos de medición escalonados y redondeados, refrentados de metal duro. Presión de medición constante por medio de trinquete sensitivo. Tambor de micrómetro con trazos de escala y números en negro grabados con precisión. Micrómetro cromado. Con tornillo de ajuste y tornillo de sujeción.

Suministro:

Incluido anillo de comprobación para el ajuste.

Descripción técnica

Ø de tambor de medición	18 mm
Capacidad de medición	5 - 30 mm
Lectura	0,01 mm
Límite de error	10 µm
Norma	Norma de fábrica
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	L7
Calibración	B4

Tipo de producto

Micrómetro de interiores de pico

Servicios

Calibración Micrómetro de interiores de pico Capacidad de medición máxima 50 mm

022360 50

Calibración Anillo de comprobación Ø máximo 50 mm

028400 50

Calibración DAkkS Anillo de comprobación Ø máximo 200 mm

028470 200

Accesorios

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 10 mm

484030 10

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 30 mm

484030 30

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 20 mm

484030 20