



Micrómetro de exteriores con superficies de medición en forma de plato, Capacidad de medición: 125-150mm



Datos de pedido

Número de pedido	423000 125-150
GTIN	4045197204059
Clase de artículo	42B

Descripción

Ejecución:

Con discos de medición templados de gran superficie. Arco forjado y lacado.
Versión con husillo giratorio.

Aplicación:

Para la medición de pasos entre dientes de ruedas dentadas rectas y helicoidales a partir del módulo 0,8.

Suministro:

A partir de tam. 25 – 50 incluida 1 barra de ajuste.

Descripción técnica

Paso de husillo	0,5 mm
Ø de disco de medición	30 mm
Ø de varilla	8 mm
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Capacidad de medición	125 - 150 mm
Paralelismo de las superficies de medición	6 µm
Lectura	0,01 mm
Calibración	B2

Norma	DIN 863
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Servicios

Calibración Micrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 200 mm	022040 200
Calibración DAkkS Micrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 200 mm	022050 200