

Mitutoyo

Cabeza micrométrica, Capacidad de medición (recorrido de medición): 0-13mm



Datos de pedido

Número de pedido	426200 0-13
GTIN	4946368861616
Clase de artículo	44A

Descripción

Ejecución:

Husillo completamente templado y tambor de micrómetro con cromado antideslumbrante.

Husillo giratorio, sin superficie de contacto de metal duro ni carraca, **modelo corto**.

Aplicación:

Para el montaje en máquinas, aparatos, dispositivos, sistemas de medida, etc. Como tope de mesa de medida ajustable.

Nota:

Tamaños especiales a petición.

Descripción técnica

Ø de varilla	5 mm
Ø de vástago de asiento	9,5 mm
Ø de tambor de medición	13 mm
Longitud de vástago de asiento	9,5 mm
Capacidad de medición (recorrido de medición)	0 - 13 mm
Longitud total	58,5 mm
Lectura	0,01 mm
Límite de error	0,002 mm
Norma	Norma de fábrica
Graduación tambor de medición	1/50 mm

Técnica de medición	analógico
Calibración	B3
Tipo de producto	Cabeza micrométrica

Servicios

Calibración Cabeza micrométrica Capacidad de medición máxima 25 mm	022280 25
Calibración DAkkSCabeza micrométrica Capacidad de medición máxima 50 mm	022290 50