

**Mitutoyo****Juego micrómetros de interiores, Capacidad de medición: 50-150mm****Datos de pedido**

Número de pedido	427500 50-150
GTIN	4946368438320
Clase de artículo	44A

**Descripción****Ejecución:**

Un micrómetro base 50 – 63 mm y diversas prolongaciones. **Al micrómetro base se atornillan una o varias prolongaciones según el campo de medición seleccionado.** Las prolongaciones se componen de bloques calibradores cilíndricos.

**Leyenda:**

Tapa protectora de rosca

Prolongación de 13 mm

Prolongación de 25 mm

Micrómetro base 50 – 63 mm

**Precisión:**(3 + cantidad de prolongaciones + L / 50)  $\mu\text{m}$ .**Suministro:**

Micrómetro base y prolongaciones.

**Descripción técnica**

Cantidad de prolongaciones	3
Ø de tambor de medición	15 mm
Capacidad de medición	50 - 150 mm
Ø de tubo	12,5 mm

Lectura	0,01 mm
Norma	Norma de fábrica
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	S4
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de dos contactos

## Servicios

Calibración Juego micrómetros de interiores Capacidad de medición 50-150 mm	020480 50-150
Calibración DAkkS Juego micrómetros de interiores Capacidad de medición 50-150 mm	020490 50-150