



## Micrómetro para exteriores con cuadrante indicador, Capacidad de medición: 50-75mm



### Datos de pedido

Número de pedido	422501 50-75
GTIN	
Clase de artículo	46P

### Descripción

#### Ejecución:

Varilla patrón completamente templada y rectificada.

Con **superficies de medición de metal duro** lapeadas de precisión.

Husillo y yunque de acero inoxidable.

El arco y la guía de husillo no están ensamblados, sino que forman una sola pieza.

Botón para levantar el yunque de medición para mediciones repetidas.

Con tornillo de ajuste con posibilidad de ponerse a cero.

Marcas de tolerancias para mediciones Pasa / No pasa.

Con protector de mano aislante. Palanca para apriete de husillo.

#### Leyenda:

La desviación se lee en 1/1000 mm.

Pulsador para retraer el yunque de medición.

#### Precisión:

**Micrómetro con comparador 2 µm – micrómetro 2 µm.**

#### Suministro:

Incluida llave de ajuste.

#### Nota:

Superficies de medición de CBN a petición.

### Descripción técnica

Capacidad de medición	50 - 75 mm
-----------------------	------------

Lectura del comparador	0,002 mm
Prof. de escotadura del arco de medición	37,5 mm
Lectura del micrómetro	0,01 mm
Campo de medición del comparador	±0,14 mm
Norma	DIN 863
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	B9
Tipo de producto	Micrómetro con cuadrante indicador

## Servicios

CalibraciónMicrómetro con cuadrante indicador Capacidad de medición máxima 200 mm	022100 200
--	------------