

Garant**Riel de sujeción múltiple 120, Longitud del riel: 300mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 360110 300 |
| GTIN | 4045197555403 |
| Clase de artículo | 310 |

Descripción**Ejecución:**

- **Todas las superficies de trabajo rectificadas con precisión, precisión de emparejamiento 0,03 mm.**
- **La guía base y las bocas están templadas en la capa marginal.**
- **Forma constructiva compacta modular, fuerza de apriete alta de hasta 40 kN, par de apriete máximo 50 Nm.**
- **Disposición de perforaciones de fijación para sistema de sujeción de punto cero GARANT ZeroClamp (calibre de puntas 200 mm) de serie, posibilidad con plancha/placa de intervalos o bridas de sujeción.**
- **La regla de la superficie de la guía base permite el posicionamiento rápidamente reproducible de las piezas de sujeción superpuestas en el dentado del riel de sujeción.**
- **Posibilidad de calibres de puntas variables con conectores en cruz.**
- **Posibilidad de sujeción convencional y de agarre.**
- **Posibilidad de alargamiento individual de la gama de sujeción.**
- **Sujeción sencilla mediante llave dinamométrica.**

Aplicación:

- **Mecanizado por 5 lados en centros de mecanizado múltiple.**
- **Como solución económica utilizable con el sistema de sujeción de punto cero GARANT ZeroClamp, en sistemas de paletización y automatización o directamente en la mesa de la máquina o en torres de sujeción.**

Partes opcionales:

En cuanto a variantes de mordazas de fijación, regleta magnética, tope de la pieza, ver n.º360112 a 360129. Llave dinamométrica, n.º656050 tam.60, pernos de sujeción n.º360025 tam.18M16, brida de sujeción n.º 360127.

Descripción técnica

| | |
|-------------------|------------------|
| Anchura B | 120 mm |
| Longitud del riel | 300 mm |
| Altura H | 60 mm |
| Longitud L | 300 mm |
| Tipo de producto | Riel de sujeción |

Accesorios

| | |
|---|------------------|
| Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 18M16 | 360025 18M16 |
| Juego de bridas de sujeción 6 piezas | 360127 |
| Boca de base Tipo F | 360119 F |
| Boca fija Anchura de mordazas 120 mm | 360116 120 |
| Inserto Grip Tipo GRIPP-3,8 | 360118 GRIPP-3,8 |
| Llave dinamométrica con carraca reversible Par máximo 60 Nm | 656050 60 |
| Boca superpuesta de aluminio Anchura de mordazas 120 mm | 360122 120 |
| Boca suplementaria revestida de MD Anchura de mordazas 120 mm | 360124 120 |
| Boca de base Tipo P | 360119 P |
| Mordazas de tracción para abajo Anchura de mordazas 120 mm | 360114 120 |
| Mordaza de sujeción paralela Anchura de mordazas 120 mm | 360115 120 |
| Inserto Grip Tipo GLATT-HM | 360118 GLATT-HM |
| Boca superpuesta Material STAHL | 360162 STAHL |