

**Micrómetro de exteriores, Capacidad de medición: 0-25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	423010 0-25
GTIN	4045197204066
Clase de artículo	42B

Descripción**Ejecución:**

Con yunque de medición esférico para medición de grosor de pared en tubos y otras piezas curvadas. Husillo de medición con superficies de medición de MD, yunque de medición \varnothing 8 mm, templado. Con protector de mano aislante, palanca de bloqueo y carraca sensitiva previa.

Descripción técnica

Graduación tambor de medición	1/50 mm
\varnothing de varilla	6,5 mm
Capacidad de medición	0 - 25 mm
Paso de husillo	0,5 mm
Lectura	0,01 mm
Calibración	B1
Norma	DIN 863
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022010 100
CalibraciónMicrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 25 mm	022000 25