

Mitutoyo**Cabeza micrométrica, Capacidad de medición (recorrido de medición):
0-25mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 426200 0-25 |
| GTIN | 4946368021898 |
| Clase de artículo | 44A |

Descripción**Ejecución:**

Husillo completamente templado y tambor de micrómetro con cromado antideslumbrante.
Husillo giratorio, con superficie de contacto de metal duro y carraca.

Aplicación:

Para el montaje en máquinas, aparatos, dispositivos, sistemas de medida, etc. Como tope de mesa de medida ajustable.

Nota:

Tamaños especiales a petición.

Descripción técnica

| | |
|---|------------------|
| Ø de tambor de medición | 18 mm |
| Longitud de vástago de asiento | 15 mm |
| Ø de vástago de asiento | 10 mm |
| Longitud total | 109 mm |
| Ø de varilla | 6,35 mm |
| Capacidad de medición (recorrido de medición) | 0 - 25 mm |
| Lectura | 0,01 mm |
| Límite de error | 0,002 mm |
| Norma | Norma de fábrica |
| Graduación tambor de medición | 1/50 mm |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Técnica de medición | analógico |
| Calibración | B3 |
| Tipo de producto | Cabeza micrométrica |

Servicios

| | |
|--|-----------|
| Calibración Cabeza micrométrica Capacidad de medición máxima 25 mm | 022280 25 |
| Calibración DAkkS Cabeza micrométrica Capacidad de medición máxima 50 mm | 022290 50 |