

**Micrómetro de interiores de pico, Capacidad de medición: 50-75mm****Datos de pedido**

Número de pedido	426800 50-75
GTIN	4045197204141
Clase de artículo	42B

**Descripción****Ejecución:**

Varilla completamente templada, rectificada y lapeada. Picos de medición escalonados y redondeados, refrentados de metal duro. Presión de medición constante por medio de trinquete sensitivo. Tambor de micrómetro con trazos de escala y números en negro grabados con precisión. Micrómetro cromado. Con tornillo de ajuste y tornillo de sujeción.

**Suministro:**

Incluido anillo de comprobación para el ajuste.

**Descripción técnica**

Capacidad de medición	50 - 75 mm
Ø de tambor de medición	18 mm
Lectura	0,01 mm
Límite de error	14 µm
Norma	Norma de fábrica
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	L7
Calibración	B4
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de pico

---

## Servicios

Calibración Anillo de comprobación Ø máximo 100 mm	028400 100
Calibración DAkkS Anillo de comprobación Ø máximo 200 mm	028470 200
Calibración Micrómetro de interiores de pico Capacidad de medición máxima 75 mm	022360 75

---

## Accesorios

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 70 mm	484030 70
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 60 mm	484030 60
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 75 mm	484030 75