

**Escuadra lisa de punta, Longitud de los lados: 120X80mm****Datos de pedido**

Número de pedido	455600 120X80
GTIN	4045197206039
Clase de artículo	42F

Descripción**Ejecución:**

Ejecución de acero. Con cantos rectificadas de precisión y caras planas bien mecanizadas. Tolerancias angulares basadas en DIN 875/2.

Aplicación:

Para el trazado y comprobación precisos de 45°.

Descripción técnica

Sección transversal de los lados	20 × 5 mm
Longitud brazo corto	80 mm
Longitud brazo largo	120 mm
Norma	Norma de fábrica
Perpendicularidad	basado en DIN 875/2.
Material	Acero fino, INOX
Embalaje	Estuche
Calibración	F5

Tipo de producto

Escuadra de punta

ServiciosCalibración Escuadra de centrar, de punta y de inglete
Longitud máxima de apoyo 300

025850 300