



## Horquilla de control con comparador sin insertos de medición, Capacidad de medición: 0-30mm



### Datos de pedido

Número de pedido	424904 0-30
GTIN	2050001053299
Clase de artículo	43A

### Descripción

#### Ejecución:

Palpador de medición y explorador invertido con taladros cónicas precisos para el asiento de los insertos de medición intercambiables. De uso universal, por lo que se resuelven problemas de medición de cualquier tipo.

Arco resistente de acero forjado con aislamiento térmico. Yunque y explorador invertido de acero inoxidable templado. Yunque apoyado sobre muelles que se puede retraer por medio de una palanca para incorporar la pieza de trabajo. Explorador invertido ajustable en todo el campo de medición por medio de una cremallera y un tornillo sin fin moleteado. Ajuste por medio de bloque calibrador. Tope de centrado regulable para ajuste en el centro de la pieza de trabajo. **Presión de medición constante** gracias a los resortes de presión de medición montados. Aplicable a todos los indicadores (no incluido en el precio) con vástago de sujeción de 8 mm. Son preferibles los comparadores n.º 434674 tam. 25 / 0,5 y tam. 50 / 1 o n.º 434670.

**Las desviaciones de tolerancia de la pieza de trabajo se pueden leer en el indicador numérico.**

#### Suministro:

**Sin** micrómetro con cuadrante indicador, **incluye** caja de madera.

#### Partes opcionales:

Barras de ajuste, micrómetros n.º 434670 y 434674. Pie de fundición, soporte para comparador para transferencia lineal del movimiento del movimiento de medición, insertos de medición.

Calibración: M5

Recorrido palpador de medición: 2 mm

Fuerza de medición: 7,5 N

## Descripción técnica

Fuerza de medición	7,5 N
Capacidad de medición	0 - 30 mm
Recorrido palpador de medición	2 mm
Norma	Norma de fábrica
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	L9
Tipo de producto	Horquilla de control con comparador

## Servicios

Calibración Horquilla de control regulable	018530
Marcación Rotulación por láser Tipo	018940
Calibración Horquilla de control regulable Tipo RL	028730 RL