

**Micrómetro de interiores de pico, Capacidad de medición: 75-100mm****Datos de pedido**

Número de pedido	426800 75-100
GTIN	4045197204158
Clase de artículo	42B

Descripción**Ejecución:**

Varilla completamente templada, rectificada y lapeada. Picos de medición escalonados y redondeados, refrentados de metal duro. Presión de medición constante por medio de trinquete sensitivo. Tambor de micrómetro con trazos de escala y números en negro grabados con precisión. Micrómetro cromado. Con tornillo de ajuste y tornillo de sujeción.

Suministro:

Incluido anillo de comprobación para el ajuste.

Descripción técnica

Ø de tambor de medición	18 mm
Capacidad de medición	75 - 100 mm
Lectura	0,01 mm
Límite de error	16 µm
Norma	Norma de fábrica
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	L7
Calibración	B4
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de pico

Servicios

Calibración DAkkS Anillo de comprobación Ø máximo 200 mm	028470 200
Calibración Anillo de comprobación Ø máximo 100 mm	028400 100
Calibración Micrómetro de interiores de pico Capacidad de medición máxima 100 mm	022360 100

Accesorios

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 80 mm	484030 80
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 90 mm	484030 90
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 100 mm	484030 100