



## Micrómetro para exteriores con cuadrante indicador, Capacidad de medición: 0-25mm



### Datos de pedido

Número de pedido	422510 0-25
GTIN	4045197203991
Clase de artículo	42B

### Descripción

#### Ejecución:

Varilla patrón completamente templada y rectificada.

Con **superficies de medición de metal duro** lapeadas de precisión.

Husillo y yunque de acero inoxidable.

El arco y la guía de husillo no están ensamblados, sino que forman una sola pieza.

Botón para levantar el yunque de medición para mediciones repetidas.

Con tornillo de ajuste con posibilidad de ponerse a cero.

Marcas de tolerancias para mediciones Pasa / No pasa.

Con protector de mano aislante. Palanca para apriete de husillo.

#### Leyenda:

La desviación se lee en 1/1000 mm.

Pulsador para retraer el yunque de medición.

#### Precisión:

**Micrómetro con comparador 1  $\mu$ m – micrómetro 3  $\mu$ m.**

#### Suministro:

Incluida llave de ajuste.

### Descripción técnica

Campo de medición del comparador	$\pm 0,045$ mm
Lectura del micrómetro	0,01 mm
Lectura del comparador	0,001 mm

Capacidad de medición	0 - 25 mm
Prof. de escotadura del arco de medición	18 mm
Norma	DIN 863
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	B9
Tipo de producto	Micrómetro con cuadrante indicador

## Servicios

Calibración Micrómetro con cuadrante indicador Capacidad de medición máxima 25 mm	022100 25
--	-----------