

**Escuadra lisa de punta, Longitud de los lados: 150X100mm****Datos de pedido**

Número de pedido	455600 150X100
GTIN	4045197206046
Clase de artículo	42F

**Descripción****Ejecución:**

Ejecución de acero. Con cantos rectificadas de precisión y caras planas bien mecanizadas. Tolerancias angulares basadas en DIN 875/2.

**Aplicación:**

Para el trazado y comprobación precisos de 45°.

**Descripción técnica**

Sección transversal de los lados	20 × 5 mm
Longitud brazo corto	100 mm
Longitud brazo largo	150 mm
Norma	Norma de fábrica
Perpendicularidad	basado en DIN 875/2.
Material	Acero fino, INOX
Embalaje	Estuche
Calibración	F5

Tipo de producto

Escuadra de punta

**Servicios**Calibración Escuadra de centrar, de punta y de inglete  
Longitud máxima de apoyo 300

025850 300