

Mahr**Micrómetro para exteriores con cuadrante indicador, Capacidad de medición: 25-50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	424800 25-50
GTIN	4059192004682
Clase de artículo	43A

Descripción**Ejecución:**

Husillo de medición de acero inoxidable, templado y rectificado. Superficies de medición refrentadas de metal duro. Elementos de mando y piezas de lectura con cromado mate. Con protector de mano aislante. Presión de medición constante. Explorador invertido móvil, retráctil. Especialmente adecuado para piezas en serie precisas.

Precisión:

Cuadrante indicador DIN 863, micrómetro 2 µm.

Suministro:

Incluido comparador Millimes n.º 434674 tam. 50/1.

Descripción técnica

Capacidad de medición	25 - 50 mm
Campo de medición del comparador	± 0,05 mm
Ø de tambor de medición	18 mm
Lectura del comparador	0,001 mm
Ø de varilla	7,5 mm

Lectura del micrómetro	0,01 mm
Norma	DIN 863
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	B14
Tipo de producto	Micrómetro con cuadrante indicador

Servicios

Calibración Micrómetro para exteriores con cuadrante indicador Capacidad de medición máxima 100 mm	022400 100
Calibración DAkkS Micrómetro para exteriores con cuadrante indicador Capacidad de medición máxima 100 mm	022410 100

Accesorios

Cuadrante indicador \pm intervalo de medición / lectura 50/1 μm	434674 50/1
--	-------------