



Micrómetro de exteriores con superficies de medición en forma de plato, Capacidad de medición: 0-25mm



Datos de pedido

Número de pedido	423000 0-25
GTIN	4045197204004
Clase de artículo	42B

Descripción

Ejecución:

Con discos de medición templados de gran superficie. Arco forjado y lacado.
Versión con husillo giratorio.

Aplicación:

Para la medición de pasos entre dientes de ruedas dentadas rectas y helicoidales a partir del módulo 0,8.

Suministro:

A partir de tam. 25 – 50 incluida 1 barra de ajuste.

Descripción técnica

Ø de disco de medición	20 mm
Paralelismo de las superficies de medición	5 µm
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Capacidad de medición	0 - 25 mm
Ø de varilla	8 mm
Paso de husillo	0,5 mm
Lectura	0,01 mm
Calibración	B1

Norma	DIN 863
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022010 100
CalibraciónMicrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 25 mm	022000 25