

Garant**Tensor autocentrante, Anchura de mordazas A: 80mm****Datos de pedido**

Número de pedido	360130 80
GTIN	4045197642387
Clase de artículo	310

Descripción**Ejecución:**

Tensor autocentrante para el uso flexible.

- **Seguridad de funcionamiento absoluta gracias al encapsulado.**
- **Alta precisión de repetición 0,02 mm.**
- **Ajuste central variable $\pm 0,02$ mm.**
- **Superficies funcionales templadas.**
- **Estable de acero para herramientas, protección de superficie con nitrurado de corta duración.**

Ventaja:

Uso multifuncional.

- **Peso ligero flexible.**

Aplicación:

Ideal para el mecanizado por 5 lados, perfecto para la sujeción de piezas brutas.

Idóneo para:

Riel de sujeción múltiple n.º 360080 y 360110.

Suministro:

Incluido vaso n. 642700 tam. E12.

Partes opcionales:

Variantes de mordazas de sujeción n.º 360135 – 360151.

Descripción técnica

Longitud	110 mm
Peso	2,5 kg
Carrera	22 mm
Par de giro	40 Nm
Altura	50,2 mm
Anchura de bocas A	80 mm
Fuerza de apriete máxima	17 kN
Anchura	80 mm
Adecuado para el código de color	ZC 80
Tipo de producto	Tornillo de banco para máquinas

Accesorios

Par de mordazas intercambiables Grip Para tipo 80	360141 80
Chapa de centrado / adaptadora Tipo T2	360132 T2
Perno de sujeción para tensor autocentrante Tipo 18M12/120	360131 18M12/120
Par de mordazas intercambiables Grip Para tipo 80	360142 80
Par de bocas intercambiables MD Para tipo 80	360137 80
Perno de sujeción para tensor autocentrante Tipo 18M12/138	360131 18M12/138
Par de mordazas intercambiables Grip Para tipo 80	360140 80
Par de bocas intercambiables MD Para tipo 80	360138 80
Chapa de centrado / adaptadora Tipo T1	360132 T1
Par de bocas intercambiables MD Para tipo 80	360135 80
Par de mordazas intercambiables Grip Para tipo 80	360143 80
Par bocas intercambiables blandas Para tipo 80	360146 80
Par de bocas intercambiables MD Para tipo 80	360136 80
Par de bocas prismáticas Para tipo 80	360148 80

Par bocas intercambiables blandas Para tipo 80	360145 80
Consola para tensor autocentrante Para tipo 80	360152 80