

**Mahr****Micrómetro para exteriores con cuadrante indicador, Capacidad de medición: 50-100mm****Datos de pedido**

Número de pedido	424800 50-100
GTIN	2050001036650
Clase de artículo	43A

**Descripción****Ejecución:**

Husillo de medición de acero inoxidable, templado y rectificado. Superficies de medición refrentadas de metal duro. Elementos de mando y piezas de lectura con cromado mate. Con protector de mano aislante. Presión de medición constante. Explorador invertido móvil, retráctil. Especialmente adecuado para piezas en serie precisas.

**Precisión:**

**Cuadrante indicador DIN 863, micrómetro 2 µm.**

**Suministro:**

Incluido comparador Millimes n.º 434674 tam. 50/1.

**Descripción técnica**

Capacidad de medición	50 - 100 mm
Ø de tambor de medición	18 mm
Lectura del comparador	0,001 mm
Campo de medición del comparador	± 0,05 mm
Ø de varilla	7,5 mm

Lectura del micrómetro	0,01 mm
Norma	DIN 863
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	B14
Tipo de producto	Micrómetro con cuadrante indicador

## Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro para exteriores con cuadrante indicador Capacidad de medición máxima 100 mm	022410 100
CalibraciónMicrómetro para exteriores con cuadrante indicador Capacidad de medición máxima 100 mm	022400 100

## Accesorios

Cuadrante indicador $\pm$ intervalo de medición / lectura 50/1 $\mu\text{m}$	434674 50/1
--	-------------