

Mitutoyo**Calibre de profundidad, Capacidad de medición: 0-150mm****Datos de pedido**

Número de pedido	425200 0-150
GTIN	4946368016399
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

Para alcanzar las distintas profundidades de medición se intercambian las agujas de medición, que están escalonadas en incrementos de 25 mm. Husillo de medición completamente templado y rectificado. Puente de acero templado para herramientas con superficie de medición lapeada, micrómetro cromado mate. Tambor de micrómetro con trazos de escala y números en negro grabados con precisión. Presión de medición constante por medio de carraca sensitiva.

Suministro:

Incluidas agujas de medición.

Descripción técnica

Ø aguja de medición	4 mm
Longitud de puente	100 mm
Número de agujas de medición	6
Ø de tambor de medición	18 mm
Capacidad de medición	0 - 150 mm

Lectura	0,01 mm
Norma	DIN 863
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	S15
Tipo de producto	Calibre de profundidad

Servicios

CalibraciónJuego de micrómetros de profundidad Capacidad de medición 0-150 mm	020780 0-150
--	--------------