

Mitutoyo**Juego micrómetros de interiores, Capacidad de medición: 50-1500mm****Datos de pedido**

Número de pedido	427500 50-1500
GTIN	4946368438368
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

Un micrómetro base 50 – 63 mm y diversas prolongaciones. **Al micrómetro base se atornillan una o varias prolongaciones según el campo de medición seleccionado.** Las prolongaciones se componen de bloques calibradores cilíndricos.

Leyenda:

Tapa protectora de rosca

Prolongación de 13 mm

Prolongación de 25 mm

Micrómetro base 50 – 63 mm

Precisión:

(3 + cantidad de prolongaciones + L / 50) µm.

Suministro:

Micrómetro base y prolongaciones.

Descripción técnica

Ø de tubo	12,5 mm
Ø de tambor de medición	15 mm
Cantidad de prolongaciones	10
Capacidad de medición	50 - 1500 mm

Lectura	0,01 mm
Norma	Norma de fábrica
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	S4
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de dos contactos

Servicios

Calibración Juego micrómetros de interiores Capacidad de medición 50-1500 mm	020480 50-1500
--	----------------