



## Cabeza micrométrica, Capacidad de medición (recorrido de medición): 0-13mm



### Datos de pedido

Número de pedido	426250 0-13
GTIN	4045197204080
Clase de artículo	42B

### Descripción

#### Ejecución:

Husillo completamente templado y tambor de micrómetro con cromado antideslumbrante.

**Husillo giratorio**, sin superficie de contacto de metal duro ni carraca, **modelo corto**.

#### Aplicación:

Para el montaje en máquinas, aparatos, dispositivos, sistemas de medida, etc. Como tope de mesa de medida ajustable.

### Descripción técnica

Longitud total	58,5 mm
Capacidad de medición (recorrido de medición)	0 - 13 mm
Ø de varilla	5 mm
Longitud de vástago de asiento	9,5 mm
Ø de tambor de medición	13 mm
Ø de vástago de asiento	9,5 mm
Lectura	0,01 mm
Límite de error	0,002 mm
Norma	Norma de fábrica
Graduación tambor de medición	1/50 mm

Técnica de medición	analógico
Calibración	B3
Tipo de producto	Cabeza micrométrica

## Servicios

Calibración Cabeza micrométrica Capacidad de medición máxima 25 mm	022280 25
Calibración DAkkSCabeza micrométrica Capacidad de medición máxima 50 mm	022290 50