

**Mitutoyo****Micrómetro de interiores de pico, Capacidad de medición: 25-50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	426805 25-50
GTIN	4946368019888
Clase de artículo	44A

**Descripción****Ejecución:**

Varilla completamente templada, rectificada y lapeada. Picos de medición escalonados y redondeados, refrentados de metal duro. Presión de medición constante por medio de trinquete sensitivo. Tambor de micrómetro con trazos de escala y números en negro grabados con precisión. Micrómetro cromado. Con tornillo de ajuste y tornillo de sujeción.

**Partes opcionales:**

Anillos de comprobación n.º 484030.

**Descripción técnica**

Capacidad de medición	25 - 50 mm
Ø de tambor de medición	18 mm
Lectura	0,01 mm
Límite de error	6 µm
Norma	Norma de fábrica
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	B4
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de pico

## Servicios

Calibración Micrómetro de interiores de pico Capacidad de medición máxima 50 mm

022360 50

## Accesorios

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 32 mm

484030 32

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 46 mm

484030 46

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 30 mm

484030 30

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 38 mm

484030 38

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 44 mm

484030 44

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 42 mm

484030 42

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 26 mm

484030 26

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 35 mm

484030 35

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 40 mm

484030 40

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 36 mm

484030 36

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 45 mm

484030 45

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 34 mm

484030 34

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 28 mm

484030 28

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 25 mm

484030 25

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 50 mm

484030 50