

Mahr**Micrómetro para exteriores con cuadrante indicador, Capacidad de medición: 100-150mm****Datos de pedido**

Número de pedido	424800 100-150
GTIN	2050001036667
Clase de artículo	43A

Descripción**Ejecución:**

Husillo de medición de acero inoxidable, templado y rectificado. Superficies de medición refrentadas de metal duro. Elementos de mando y piezas de lectura con cromado mate. Con protector de mano aislante. Presión de medición constante. Explorador invertido móvil, retráctil. Especialmente adecuado para piezas en serie precisas.

Precisión:

Cuadrante indicador DIN 863, micrómetro 2 µm.

Suministro:

Incluido comparador Millimes n.º 434674 tam. 50/1.

Descripción técnica

Campo de medición del comparador	± 0,05 mm
Ø de tambor de medición	18 mm
Lectura del micrómetro	0,01 mm
Lectura del comparador	0,001 mm
Ø de varilla	7,5 mm

Capacidad de medición	100 - 150 mm
Norma	DIN 863
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	B14
Tipo de producto	Micrómetro con cuadrante indicador

Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro para exteriores con cuadrante indicador Capacidad de medición máxima 200 mm	022410 200
CalibraciónMicrómetro para exteriores con cuadrante indicador Capacidad de medición máxima 200 mm	022400 200

Accesorios

Cuadrante indicador \pm intervalo de medición / lectura 50/1 μm	434674 50/1
--	-------------